




51639 - Børstelist BAK4 aluminiumsramme



- bestående av:
- Børstelist i svart plast
 - Klemmeplate i kromstål
 - Festeskruer

Som erstatning for kabelbrettet


Kjennetegn	
Enhet	Stykke
Tilgjengelighet	Levering etter avtale
Vekt (g)	18 g



51639 - Børsteliste BAK4 aluminiumsramme




51639 - Børsteliste BAK4 aluminiumsramme




Gulvtilkoblingsboks BAK4 200x30

Undergulvssystem med firkantet koblingsboks og koblingsbokser i aluminium, kanthøyde 4 mm for gulvkanal UFK 200x30.




Gulvtilslutningsboks BAK4 200x40

Undergulvssystem med firkantet koblingsboks og koblingsbokser i aluminium, kanthøyde 4 mm for gulvkanal UFK 200x40.




Gulvtilslutningsboks BAK4 200x50

Undergulvssystem med firkantet koblingsboks og koblingsbokser i aluminium, kanthøyde 4 mm for gulvkanal UFK 200x50.




Gulvtilslutningsboks BAK4 300x30

Undergulvssystem med firkantet koblingsboks og koblingsbokser i aluminium, kanthøyde 4 mm for gulvkanal UFK 300x30.



Gulvtilslutningsboks BAK4 300x40

Undergulvssystem med firkantet koblingsboks og koblingsbokser i aluminium, kanthøyde 4 mm for gulvkanal UFK 300x40.



Gulvtilslutningsboks BAK4 300x50

Undergulvssystem med firkantet koblingsboks og koblingsbokser i aluminium, kanthøyde 4 mm for gulvkanal UFK 300x50.





51639 - Børstelist BAK4 aluminiumsramme



Gulvtilkoblingsboks BAK4 på dekkeforskaling



Plenumboks BAK4 for innfesting i takforskalingen.

Installasjon av kanaler under gulvet krever en minimumshøyde på betongdekket (60 mm). Hvis denne høyden ikke er tilgjengelig, kan du kjøpe spesielle bokser for innstøping i rådekket. Etter å ha blitt festet til forskalingen, kobles disse sammen med 200 x 40 gulvkanaler, dekkes med det midlertidige beskyttelsesdekselet og støpes inn i betongen opp til overkanten.

Installasjonssettet monteres på nivelleringsboksen, og åpningen mellom bunnen av boksen og installasjonsplaten gjør det mulig å føre kabelen videre til neste boks. Når kablingen er fullført, monteres et aluminiumsdeksel med kabelutsporing.

Boksen består av Tilkoblingsboks bestående av:

- Kabinett med justerbare føtter, med fire sideåpninger 202 x 42 mm og et M50 bunninnføringsrør med midlertidig engangsdeksel i stål inkl. 4 skruer
- Kabinettinnsats av aluminium, med ramme 304 x 304
- Aluminiumsdeksel med kanthøyde 4 mm
- 2 kabelbrett av polykarbonat, krystallklare med gjennomsiktig fyllstykke