



## Visión general del sistema

Anillos de sujeción de esteatita



Varios anillos de sujeción de esteatita.

## Componentes

	<p><b>2544/1 - Anillo de sujeción 4x1,5mm<sup>2</sup> 10A 3L-PE</b> Anillos de sujeción de esteatita, sin esmaltar Distancia del orificio de fijación 16 mm</p>	
	<p><b>2545/1 - Anillo de sujeción 5x1,5mm<sup>2</sup> 10A 4L-PE</b> Anillos de sujeción de esteatita, sin esmaltar Distancia del orificio de fijación 16 mm</p>	
	<p><b>2505 - Anillo de sujeción 5x2,5mm<sup>2</sup> 16A 3L-PE</b> Anillos de sujeción de esteatita, esmaltados Distancia del orificio de fijación 16 mm</p>	
	<p><b>2546/1 - Anillo de sujeción 6x1,5mm<sup>2</sup> 10A 5L-PE</b> Anillos de sujeción de esteatita, sin esmaltar Distancia del orificio de fijación 16 mm</p>	
	<p><b>2506 - Anillo de sujeción 6x2,5mm<sup>2</sup> 16A 3L-PE</b> Anillos de sujeción de esteatita, esmaltados Distancia del orificio de fijación 16 mm</p>	