



Aperçu du système

Boîtes de dérivation en matière plastique jusqu'à 4x1.5 mm²



- Uniquement pour les installations sèches
- boîtier en deux parties avec ouvertures prémarquées
- avec bornes à une vis, avec bague de protection contre l'écartement, pour conducteurs traversants, en laiton nickelé.

Dans un socle en stéatite

Composants



2977C - Boîte de dérivation, 64x30 mm, 3x1,5 mm

Duroplast, blanc, avec bornes 2P PE



2974C - Boîte de dérivation, 50x50 mm, 4x1,5 mm

Duroplast, blanc, avec bornes 3P PE

